

CODE: **PKAZ067** v.1.0/I
NAME: **PKAZ067 Manipulationsschalter, 14 mm
Abstand zur Oberfläche, mit Kabeln**

EN



VERWENDUNGSZWECK

Manipulationsschalter, erkennt das Ablösen von der Wand, kann im Pulsar-Gehäuse montiert werden. Einfache und schnelle Installation durch Einrasten.

Achtung! Das Gehäuse muss über geeignete Befestigungslöcher verfügen und einen Abstand von 14 mm zur Wand haben.

TECHNISCHE DATEN

Schaltbarer Strom:	0,5 A bei 30 V DC; 0,5 A bei 50 V AC
Relais:	1 x C/NO (C/NC bei an der Wand verschraubtem Gehäuse)
Hinweise:	- kompatibel mit Gehäusen für SSWiN (siehe Gehäusehandbuch)



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.